

IE-PH-RJ45-TH-BU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zásuvné konektory IP 20 společnosti Weidmüller v krimpovací verzi je nejlépe použít v kombinaci s proti-ohybovými průchodkami k dispozici v různých barvách pro jednodušší identifikaci konektorů a k ochraně zamykacích páček a zamezení namáhání kabelů.

Vlastnosti:

- 7 různých barev

Všeobecné objednací údaje

Verze	Objímka na ochranu před ohybem, modrá
Objednací číslo	1962470000
Typ	IE-PH-RJ45-TH-BU
GTIN (EAN)	4032248644506
Množství	10 ks

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost	2,35 g
----------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001679	ETIM 7.0	EC001679
ETIM 8.0	EC001679	ETIM 9.0	EC001679
ECLASS 9.0	27-06-04-12	ECLASS 9.1	27-06-04-12
ECLASS 10.0	27-06-04-12	ECLASS 11.0	27-06-04-12
ECLASS 12.0	27-06-04-12	ECLASS 13.0	27-06-04-12

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN