

## IE-PH-RJ45-TH-YE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller IP20 krimpelt változatú dugaszolható csatlakozásainak használatát leginkább a különböző színű, csomósodásgátló hüvelyekkel ajánljuk, amelyek megkönnyítik a dugaszok azonosítását, illetve védik a rögzítőkarokat és megakadályozzák a kábelek hajlítás miatti deformációját.

Jellemzők:

- 7 különböző szín

## Általános rendelési adatok

Verzió	Vezetéktörés-gátló, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1962480000</a>
Típus	IE-PH-RJ45-TH-YE
GTIN (EAN)	4032248644612
Qty.	10 Stück

## IE-PH-RJ45-TH-YE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	2,5 g
-------------	-------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001679	ETIM 7.0	EC001679
ETIM 8.0	EC001679	ETIM 9.0	EC001679
ECLASS 9.0	27-06-04-12	ECLASS 9,1	27-06-04-12
ECLASS 10.0	27-06-04-12	ECLASS 11.0	27-06-04-12
ECLASS 12.0	27-06-04-12	ECLASS 13.0	27-06-04-12

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>