

**IE-PH-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull zásuvný konektor podle IEC 61076-3-106 ver.4  
(IEC24702), plast, prázdný kryt

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, Varianta 4 dle IEC 61076-3-106, IP67
Objednací číslo	<a href="#">1962520000</a>
Typ	IE-PH-V04P
GTIN (EAN)	4032248644650
Množství	10 ks

Datum vytvoření 12. května 2024 1:55:19 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	60,2 mm	Hloubka (v palcích)	2,37 inch
Výška	20,1 mm	Výška (v palcích)	0,791 inch
Šířka	21,2 mm	Šířka (v palcích)	0,835 inch
Čistá hmotnost	12,8 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

## Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0	Stupeň krytí	IP67

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Oznámení o změně produktu	<a href="#">20210412 Technical change for cap nut V1 and V4</a> <a href="#">20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

### IE-PH-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## LWL-SC

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-2SC-SM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6962760000</a>	SC vložka, Vložka zástrčky 2 SC, single-mode
GTIN (EAN)	4032248654000	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-2SC-MM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6962750000</a>	SC vložka, Vložka zástrčky 2 SC, multimode
GTIN (EAN)	4032248644841	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-2SC-POF	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6962770000</a>	SC vložka, Vložka zástrčky 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644858	
Množství	10 ks	

## Hybridní

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-HYB-10P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6068990000</a>	Vložka, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248823963	
Množství	1 ks	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6096180000</a>	Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248869152	
Množství	300 ks	

## IE-PH-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### LWL-LC

FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-2LC-MM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6962780000</a>	LC vložka, Vložka zástrčky 2LC, multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-2LC-SM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6962790000</a>	LC vložka, Vložka zástrčky 2 LC, single-mode
GTIN (EAN)	4032248644872	
Množství	10 ks	

### RJ45

RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-RJ45-TH	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6962720000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, lisování
GTIN (EAN)	4032248644834	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PI-RJ45-FH	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6962730000</a>	Vložka zástrčky RJ45 IDC, Vložka zástrčky RJ45, není třeba žádné
GTIN (EAN)	4032248654017	nářadí, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Množství	10 ks	

## IE-PH-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V04P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6963890000</a>	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248646319	
Množství	10 ks	

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ks	