

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 4.
(IEC24702) változat szerint, műanyag, üres ház

Általános rendelési adatok

Verzió	Üres ház, Dugóház, 4. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67
Rendelési szám	1962520000
Típus	IE-PH-V04P
GTIN (EAN)	4032248644650
Qty.	10 Stück

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	60,2 mm	Mélység (coll)	2,37 inch
Magasság	20,1 mm	Magasság (coll)	0,791 inch
Szélesség	21,2 mm	Szélesség (coll)	0,835 inch
Nettó tömeg	12,8 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	750	Ház fő anyaga	PA UL 94 V0
Szín	Egyéb	Védelmi osztály	IP67

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	------------------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9,1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval DUXR.E316369
Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	20210412 Technical change for cap nut V1 and V4 20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PH-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PP-V04P	Verzió
Rendelési szám	1963890000	Plug housing protective cap
GTIN (EAN)	4032248646319	
Qty.	10 Stück	

LWL-SC



FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-2SC-SM	Verzió
Rendelési szám	1962760000	SC-betét, Csatlakozóbetét 2 SC, egymódusú
GTIN (EAN)	4032248654000	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-2SC-POF	Verzió
Rendelési szám	1962770000	SC-betét, Csatlakozóbetét 2 SC, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248644858	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-2SC-MM	Verzió
Rendelési szám	1962750000	SC-betét, Csatlakozóbetét 2 SC, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248644841	
Qty.	10 Stück	

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hibrid

Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Verzió
Rendelési szám	1096180000	Krimpelhető érintkező, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Qty.	300 Stück	
Típus	IE-PI-HYB-10P	Verzió
Rendelési szám	1068990000	Betét, csatlakozódugó-betéthez, Hibrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Qty.	1 Stück	

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1857440000	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731	
Qty.	200 Stück	

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-RJ45-FH	Verzió
Rendelési szám	1962730000	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45, szerszám nélkül
GTIN (EAN)	4032248654017	működtethető, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-RJ45-TH	Verzió
Rendelési szám	1962720000	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45 krimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
Qty.	10 Stück	

LWL-LC



FO LC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PI-2LC-MM	Verzió
Rendelési szám	1962780000	LC-betét, Csatlakozóbetét 2 LC, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248644865	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PI-2LC-SM	Verzió
Rendelési szám	1962790000	LC-betét, Csatlakozóbetét 2 LC, egymódusú
GTIN (EAN)	4032248644872	
Qty.	10 Stück	