

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем PushPull согласно IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, пустой
корпус

Основные данные для заказа

Исполнение	Пустой корпус, Корпус для вилки, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Номер для заказа	1962520000
Тип	IE-PH-V04P
GTIN (EAN)	4032248644650
Кол.	10 Шт.

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	60,2 мм	Глубина (дюймов)	2,37 inch
Высота	20,1 мм	Высота (в дюймах)	0,791 inch
Ширина	21,2 мм	Ширина (в дюймах)	0,835 inch
Масса нетто	12,8 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 4	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	-------------------------	----------------------	---------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Цветовой код	прочее	Циклы коммутации	750

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval DUXR.E316369
Технические данные	CAD data – STEP
Уведомление об изменении продукта	20210412 Technical change for cap nut V1 and V4 20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

LWL-LC



Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-2LC-MM	Исполнение
Номер для заказа	40322780000	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248644865	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-PI-2LC-SM	Исполнение
Номер для заказа	40322790000	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248644872	
Кол.	10 Шт.	

LWL-SC



Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-2SC-MM	Исполнение
Номер для заказа	40322750000	Матрица SC, Вилочная вставка 2 SC, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248644841	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-PI-2SC-SM	Исполнение
Номер для заказа	40322760000	Матрица SC, Вилочная вставка 2 SC, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248654000	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-PI-2SC-POF	Исполнение
Номер для заказа	40322770000	Матрица SC, Вилочная вставка 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644858	
Кол.	10 Шт.	

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14
HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-RJ45-TH	Исполнение
Номер для заказа	4032720000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, обжим
GTIN (EAN)	4032248644834	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-PI-RJ45-FH	Исполнение
Номер для заказа	4032730000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент
GTIN (EAN)	4032248654017	не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Кол.	10 Шт.	

Гибрид



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных
разъемов Варианта 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-HYB-S-0,5-300	Исполнение
Номер для заказа	40326180000	Обжимной контакт, для вилочной вставки, Гибрид
GTIN (EAN)	4032248869152	
Кол.	300 Шт.	
Тип	IE-PI-HYB-10P	Исполнение
Номер для заказа	40326990000	Вставка, для вилочной вставки, Гибрид
GTIN (EAN)	4032248823963	
Кол.	1 Шт.	

IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V04P	Исполнение
Номер для заказа	4833890000	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248646319	
Кол.	10 Шт.	

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	4857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 Шт.	