

IE-PH-V05M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Соединительный разъем HDC согласно IEC
61076-3-106 Var.5 из металла, пустой корпус

Основные данные для заказа

Исполнение	Пустой корпус, Корпус для вилки, Вариант 5 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Номер для заказа	1962540000
Тип	IE-PH-V05M
GTIN (EAN)	4032248644674
Кол.	10 Шт.

IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	78 мм	Глубина (дюймов)	3,071 inch
Высота	26,7 мм	Высота (в дюймах)	1,051 inch
Ширина	26,7 мм	Ширина (в дюймах)	1,051 inch
Масса нетто	77,5 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 5	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	-------------------------	----------------------	---------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Цветовой код	прочее	Циклы коммутации	750

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

IE-PH-V05M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval DUXR.E316369
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пустые корпуса



Соединительный разъем HDC согласно IEC
61076-3-106 Var.5 из металла, пустой корпус

Основные данные для заказа

Тип	IE-PH-AD-V05M-RJ45	Исполнение
Номер для заказа	1983540000	Запасной держатель вставки, Вариант 5 согласно IEC 61076-3-106
GTIN (EAN)	4050118378610	
Кол.	1 Шт.	

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14
HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-RJ45-TH	Исполнение
Номер для заказа	1982720000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, обжим
GTIN (EAN)	4032248644834	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-PI-RJ45-FH	Исполнение
Номер для заказа	1982730000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент
GTIN (EAN)	4032248654017	не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Кол.	10 Шт.	

IE-PH-V05M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары****Пылезащитные колпачки**

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V05M	Исполнение
Номер для заказа	1988920000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248692668	
Кол.	1 шт.	