

**IE-PH-V01M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Bajonett stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.1 (Ethernet/IP) i metall, tom kapsling

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Tom kapsling, stickproppskåpa, Variant 1 enligt IEC 61076-3-106, IP67
Art.nr.	<a href="#">1962550000</a>
Typ	IE-PH-V01M
GTIN (EAN)	4032248644681
Förp.	10 Stück

## IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	76 mm	Byggdjup (tum)	2,992 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1,181 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1,181 inch
Nettovikt	96,7 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

## Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

## Allmänna standarder

Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-106 var. 1
------------------	------------------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">GOST Approval DUXR.E316369</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">MB FREECONCONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## IE-PH-V01M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning



## IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## LWL-SC

FO-insatser SC för stickkontakter var.1 / 4 / 14



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-2SC-SM	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1962760000</a>	insats SC, Stickinsats 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248654000	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1067390000</a>	insats SC, Kontaktinsats SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1067410000</a>	insats SC, Kontaktinsats SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-PI-2SC-MM	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1962750000</a>	insats SC, Stickinsats 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644841	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-PI-2SC-POF	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1962770000</a>	insats SC, Stickinsats 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644858	
Förp.	10 Stück	

## Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-HYB-10P	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1068990000</a>	Insats, för stickkontaktsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Förp.	1 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 11:28:51 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1096180000</a>	Crimpkontakt, för stickkontaktsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Förp.	300 Stück	

## LWL-LC

FO-insatser för stickkontakter var.1 / 4 / 14



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-2LC-MM	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1962780000</a>	Insats LC, Stickinsats 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
Förp.	10 Stück	

Typ	IE-PI-2LC-SM	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1962790000</a>	Insats LC, Stickinsats 2 LC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248644872	
Förp.	10 Stück	

## RJ45

RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-RJ45-TH	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1962720000</a>	Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 Crimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
Förp.	10 Stück	

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1962730000</a>	Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös, TIA-568A,
GTIN (EAN)	4032248654017	EIA/TIA T568 B, PROFINET
Förp.	10 Stück	

## IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V01P	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1965690000</a>	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248653911	
Förp.	10 Stück	

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 Stück	