

IE-PH-V01M-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bajonett stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.1 (Ethernet/IP) i metall, tom kapsling

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Tom kapsling, Stickproppskåpa knäckskydd, Variant 1 enligt IEC 61076-3-106, IP67
Art.nr.	1962560000
Typ	IE-PH-V01M-BP
GTIN (EAN)	4032248644698
Förp.	10 Stück

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	126 mm	Byggdjup (tum)	4,961 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1,181 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1,181 inch
Nettovikt	128,24 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

Allmänna standarder

Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-106 var. 1
------------------	------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	GOST Approval DUXR.E316369
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

LWL-LC

FO-insatser för stickkontakter var.1 / 4 / 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-2LC-MM	Artikelbeteckning
Art.nr.	1962780000	Insats LC, Stickinsats 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-PI-2LC-SM	Artikelbeteckning
Art.nr.	1962790000	Insats LC, Stickinsats 2 LC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248644872	
Förp.	10 Stück	

Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-HYB-10P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1068990000	Insats, för stickkontaktsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Artikelbeteckning
Art.nr.	1096180000	Crimpkontakt, för stickkontaktsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Förp.	300 Stück	

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

RJ45



RJ45-insatser för stickkontakter ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-RJ45-TH	Artikelbeteckning
Art.nr.	1962720000	Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 Crimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-PI-RJ45-FH	Artikelbeteckning
Art.nr.	1962730000	Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös, TIA-568A,
GTIN (EAN)	4032248654017	EIA/TIA T568 B, PROFINET
Förp.	10 Stück	

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V01P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1965690000	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248653911	
Förp.	10 Stück	

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

LWL-SC

FO-insatser SC för stickkontakter var.1 / 4 / 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Artikelbeteckning
Art.nr.	1067410000	insats SC, Kontaktinsats SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-PI-2SC-SM	Artikelbeteckning
Art.nr.	1962760000	insats SC, Stickinsats 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248654000	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-PI-2SC-POF	Artikelbeteckning
Art.nr.	1962770000	insats SC, Stickinsats 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644858	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-PI-2SC-MM	Artikelbeteckning
Art.nr.	1962750000	insats SC, Stickinsats 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644841	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Artikelbeteckning
Art.nr.	1067390000	insats SC, Kontaktinsats SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863	
Förp.	10 Stück	

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 Stück	