

SAIL-M12BG-B-USB-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nejspolehlivější způsob připojení mezi dvěma vstupními/výstupními podřízenými členy (slave) nebo mezi řídicím prvkem a jedním vstupním/výstupním podřízeným členem (slave) je použití předem sestavených kabelů. Řada kabelů zahrnuje PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT a Ethernet.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sběrnice, Přípojka, M12, Počet pólů: 4, 1.5 m, Zásuvka, rovná, Stíněný: Ano, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Objednací číslo	1962800150
Typ	SAIL-M12BG-B-USB-1.5U
GTIN (EAN)	4032248644896
Množství	1 ks

SAIL-M12BG-B-USB-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	68 g
----------------	------

Technické specifikace kabelu

Barevné kódování	bílá, zelená, červená, černá	Barva opláštění	černá
Délka kabelu	1,5 m	Halogen	Ne
Hybridní kabel	Ne	Izolace	PE
Konfigurovatelná délka kabelu	Ne	Materiál pláště	PUR
Počet pólů	4	Stíněný	Ano
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM	20963 (80 °C / 30 V)	Zesítně vyzařování	Ne

Všeobecné technické údaje

Hlavní materiál krytu	PUR	Izolační síla	10 ⁸ Ω
Jmenovité napětí	5 V	Jmenovitý proud	1 A
Kódování	B-kódování	LED	Ne
Materiál kroužku se závitem	Mosaz poniklovaná	Povrch kontaktu	Pozlacené
Připojovací závít	M12	Rozsah teplot krytu	-25...+80 °C
Stupeň krytí	IP67	Utahovací moment	M12: 0,8 - 1,2 Nm
Verze	Zásuvka, rovná	Závažnost znečištění	3
propojeno můstkem	Ne		

Elektrické vlastnosti

Izolační síla	10 ⁸ Ω	Jmenovité napětí	5 V
---------------	-------------------	------------------	-----

Elektrické vlastnosti kabelu

Izolační síla	10 ⁸ Ω	Jmenovitý proud	1 A
---------------	-------------------	-----------------	-----

Konektor, pravý

Hlavní materiál krytu	PUR	Povrch kontaktu	Pozlacené
-----------------------	-----	-----------------	-----------

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Halogen	Ne
---------	----

Struktura kabelu

Barevné kódování	bílá, zelená, červená, černá	Barva opláštění	černá
Izolace	PE		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

SAIL-M12BG-B-USB-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

[FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAIL-M12BG-B-USB-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Nákresy

Rozměrový výkres



Straight socket

Schéma pólů



Socket

Schéma připojení

Rozměrový výkres

USB

Schéma pólů

USB

Ideální nástroj: Screwty® s momentovou funkcí



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

Datum vytvoření 9. května 2024 7:45:50 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.