

IE-BI-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14,
HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvka RJ45, Vložky upínací hlavy – spojka
Objednací číslo	1962840000
Typ	IE-BI-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645046
Množství	10 ks

IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 2,2 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

Všeobecné údaje

Požární zatížení	33 kJ	Připojení 1	RJ45
Připojení 2	RJ45	Popis výrobku	Vložky upínací hlavy – spojka
Barevný	Různé	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Kategorie	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Povrch kontaktu	Zlato přes nikl, Au ≥ 0,8 μm
Stínění	360° celkový kryt, FS 2.8 Pozemní spojení pro ekvipotenciální spojování	Stupeň krytí	IP67 s pouzdem
Cykly zapojování	750		

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC
Izolační síla	500 MΩ	PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3af

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-5 1	Třídy krytí IP	IEC 60529
UL norma pro komunikační příslušenství	UL 1863	Č. osvědčení (DNV)	TAA000022B
Č. osvědčení (cULus)	E316369		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Důležitá poznámka

Informace o produktu RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GOST Approval](#)

[GL FrontCom](#)

[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel](#)

[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link](#)

[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel](#)

[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel](#)

[DUXR.E316369](#)

[CC-Link IE-BI-RJ45-C](#)

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Technické údaje [Zuken E3.S](#)

Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury [MB FREECONCONTACT EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BI-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-BI-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Objímky na kabelová oka****Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou**

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	LIF 1,5F288 R	Verze
Objednací číslo	6200520000	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 0,5
GTIN (EAN)	40322484 10361	mm ² - 1,5 mm ²
Množství	100 ks	