

**IE-BI-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

**Általános rendelési adatok**

Verzió	SC-betét, Válaszfalbetét, SCRJ - 2 SC, egymódusú
Rendelési szám	<a href="#">1962870000</a>
Típus	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
Qty.	10 Stück

## IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Magasság	13,2 mm	Magasság (coll)	0,52 inch
Szélesség	15,6 mm	Szélesség (coll)	0,614 inch
Nettó tömeg	1,1 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

## Általános adatok

1. csatlakozás	SC	2. csatlakozás	SCRJ
Beillesztési veszteség	≤ 0,5 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Elemi szál típusa	Egymódusú	Ház fő anyaga	PA
Konfiguráció	Csatlakozó és aljzatbetét az 1., 4. és 14. változatú házakhoz	Szín	Egyéb
Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 40 dB	Védelmi osztály	IP67 házzal
Árucikk leírása	Válaszfalbetét, SCRJ - 2 SC, egymódusú		

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-4, IEC 61754-24
----------------------	---------------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9,1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BI-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz**