

IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-106 4. (IEC24702) változat szerint, műanyag,
RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 4. változat , vezetéktörés elleni védelem, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010) |
| Rendelési szám | 1963170000 |
| Típus | IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP |
| GTIN (EAN) | 4032248653980 |
| Qty. | 10 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 19:18:53 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 39,4 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C

Általános adatok

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| 1. csatlakozás | RJ45 | 2. csatlakozás | IDC |
| Árucikk leírása | 4. változat, vezeték törés elleni védelem | Szín | fekete |
| Ház fő anyaga | PA UL 94 V0 | Szigetelés keresztmetszete, min. | 0,85 mm |
| Szigetelés keresztmetszete, max. | 1,6 mm | Kategória | Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010) |
| Érintkező felület | Arany a nikkel felett | Csatlakozási átmérő, tömör | 0.4...0.64 mm |
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG) | AWG 24...AWG 22 | Csatlakozási átmérő, flexibilis | 0.48...0.76 mm |
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG) | AWG 26...AWG 22 | MICE besorolás, M | M ₃ |
| MICE besorolás, I | I ₃ | MICE besorolás, C | C ₁ |
| MICE besorolás, E | E ₃ | Köpenyátmérő, min. | 5 mm |
| Köpenyátmérő, max. | 10 mm | Árnyékolás | 360 fokos körkörös ház |
| Védelmi osztály | IP67 | Dugaszolási ciklusok | 750 |
| Újracsatlakoztathatóság | ≥ 10 ciklus (ugyanahhoz vagy nagyobb keresztmetszethez) | | |

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC

Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC

Általános szabványok

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|--|
| Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések | PROFINET installációs vezeték | Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51 |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 9,1 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 19:18:53 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

Műszaki adatok**Letöltések**


| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | GOST Approval ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel DUXR.E316369 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Product Change Notification | 20210412 Technical change for cap nut V1 and V4 20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4 |
| User Documentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Típus | IE-PP-V04P | Verzió |
| Rendelési szám | 1963890000 | Plug housing protective cap |
| GTIN (EAN) | 4032248646319 | |
| Qty. | 10 Stück | |

Présszerszám



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|----------------|
| Típus | PWZ RJ45 | Verzió |
| Rendelési szám | 118040000 | Présszerszámok |
| GTIN (EAN) | 4032248899197 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ESG 9/11 K MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1857440000 | ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| Qty. | 200 Stück | |