

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC
61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -
vložka SC

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor FO, Varianta 1, SC-RJ POF, s ochranou proti zapletení, IP67
Objednací číslo	1963290000
Typ	IE-PS-V01M-2SC-POF-BP
GTIN (EAN)	4032248651764
Množství	10 ks

Datum vytvoření 12. května 2024 13:14:30 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	137 mm	Hloubka (v palcích)	5,394 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	158,2 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Materiál krytu, vložka	PA, Tlakově litý zinek
Popis výrobku	Varianta 1, SC-RJ POF, s ochranou proti zaplétání	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	Systém rychlého připojení: krimpování, řezání	Stupeň krytí	IP67
Typ vlákna	POF	Ztráta odrazem (útlum)	40 dB singlemode; 30 dB multimode
Ztráta při zapojování	0,5 dB singlemode, 0,4 dB multimode, ≤ 1,0 dB POF		

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
---------------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-PS-V01M-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpovací sady



Krimpovací sety

Všeobecné objednací údaje

Typ	TOOL SET IE-POF	Verze
Objednací číslo	6208930000	Nástroj k nalisování koncovek: HTX-IE-POF, Nástroj k odizolování: Multi-
GTIN (EAN)	4032248990283	Stripax IE-POF
Množství	1 ks	

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V01P	Verze
Objednací číslo	6965690000	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248653911	
Množství	10 ks	

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	6857440000	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ks	