

IE-BS-V01M-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC
61076-3-106 1. változat szerint (Ethernet/IP), RJ45-ös
fémbetét, vele LC betét

Általános rendelési adatok

Verzió	FO peremes aljzat, IP67, 1. változat , LC duplex-összekötő, Egymódusú
Rendelési szám	1963430000
Típus	IE-BS-V01M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645527
Qty.	10 Stück

IE-BS-V01M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	33,3 mm	Mélység (coll)	1,311 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1,26 inch
Nettó tömeg	60 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

1. csatlakozás	LC Duplex	2. csatlakozás	LC Duplex
Beillesztési veszteség	≤ 0,5 dB	Dugaszolási ciklusok	500
Elemi szál típusa	Egymódusú	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Szín	Egyéb	Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 40 dB
Védelmi osztály	IP67	Árucikk leírása	1. változat , LC duplex-összekötő

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20
----------------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9,1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Műszaki adatok**Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[GOST Approval](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Product Change Notification

[Technical change to Bulkhead Variant 1 \(Metal\) - EN](#)[Technical change to Bulkhead Variant 1 \(Metal\) - DE](#)[20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 \(Metall\)](#)[20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 \(Metall\)](#)[20190724 Technical change to Bulkhead Variant 1 \(Metal\)](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BS-V01M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Szerelési kivágás



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V01M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V01P	Verzió
Rendelési szám	1965700000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248653928	
Qty.	10 Stück	