

IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett dugaszolható csatlakozó készletek az IEC
61076-3-106 1. változat szerint (Ethernet/IP), RJ45-ös
fémbetét, vele RJ45-ös betét

Általános rendelési adatok

Verzió	RJ45 peremes aljzat, IP67, 1. változat, fém, RJ45/ RJ45-összekötő, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Rendelési szám	1963470000
Típus	IE-BS-V01M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645565
Qty.	10 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 10. 6:33:43 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1,26 inch
Nettó tömeg	72,8 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

1. csatlakozás	RJ45	2. csatlakozás	RJ45
Árucikk leírása	1. változat, fém, RJ45/ RJ45-összekötő	Tömítés anyaga	EPDM
Szín	Egyéb	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Kategória	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Árnyékolás	360 fokos körkörös ház	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	750		

Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	-------------------------------------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Műszaki adatok**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369
Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - EN Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - DE 20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall) 20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall) 20190724 Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal)
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Szerelési kivágás



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V01M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V01P	Verzió
Rendelési szám	1965700000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248653928	
Qty.	10 Stück	