

IE-BH-V01M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bajonetové zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver. 1 (EtherNet/IP), kov, prázdný kryt

Všeobecné objednací údaje

Verze	Prázdný plášť, Skříň montovaná s přírubou, Varianta 1 dle IEC 61076-3-106, IP67
Objednací číslo	1963540000
Typ	IE-BH-V01M
GTIN (EAN)	4032248645633
Množství	10 ks

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	23,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,925 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1,26 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1,26 inch
Čistá hmotnost	46,6 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Stupeň krytí	IP67
Typ montáže	4 šrouby, Centrální matice		

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval DUXR.E316369
Technické údaje	CAD data – STEP
Oznámení o změně produktu	Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - EN Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - DE 20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall) 20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall) 20190724 Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal)
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Bořury	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Hybridní

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Verze
Objednací číslo	0096150000	Nalisovaný kontakt, pro přírubovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248869114	
Množství	300 ks	
Typ	IE-BI-HYB-10P	Verze
Objednací číslo	0069010000	Přírubová vložka, pro přírubovou vložku, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248823970	
Množství	10 ks	

Ochranné kryty

Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V01P	Verze
Objednací číslo	0965700000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248653928	
Množství	10 ks	

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

LWL-SC

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Verze
Objednací číslo	0964430000	SC vložka, Vložka upínací hlavy SCRJ na 2 SC, multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Verze
Objednací číslo	0962870000	SC vložka, Vložka upínací hlavy SCRJ na 2 SC, single-mode
GTIN (EAN)	4032248645060	
Množství	10 ks	

USB



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-USB-A	Verze
Objednací číslo	0019570000	USB vložka, Přírubová vložka, typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Množství	10 ks	

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-C	Verze
Objednací číslo	6962840000	Zásuvka RJ45, Vložky upínací hlavy – spojka
GTIN (EAN)	4032248645046	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Objednací číslo	6963830000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Objednací číslo	6962850000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Objednací číslo	6963840000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ks	

LWL-LC

FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-LCD-MM-C	Verze
Objednací číslo	6964420000	LC vložka, Vložka upínací hlavy LC duplex, multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-LCD-SM-C	Verze
Objednací číslo	6962880000	LC vložka, Vložka upínací hlavy LC duplex, single-mode
GTIN (EAN)	4032248645077	
Množství	10 ks	