

HDC 04A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 1, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Fedél házfelső részhez, Keresztkengyel az alsórészen, Standard
Rendelési szám	1963690000
Típus	HDC 04A DODL 1LB
GTIN (EAN)	4032248645961
Qty.	1 Stück

HDC 04A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Szélesség	36,5 mm	Szélesség (coll)	1,437 inch
Nettó tömeg	30 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretetek

B ház magasság	18 mm	C ház szélessége	26,8 mm
Ház teljes hossza	31 mm	Kábelbevezetés	pozitívval

Verzió

BG	1	Fedél	burkolat nélkül
Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél	Ház kivitele	Fedél házfelsőrészhez
Kivitel	Standard	Kábelbevezetés	pozitívval
Meghúzási nyomaték	0,5 Nm	Méret	1
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen	Suitable for ModuPlug®	Nem
Szorítós változat	Oldalt rögzítő bilincs	Szín (RAL)	RAL 7035

Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Meghúzási nyomaték	0,5 Nm
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 11:01:52 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC 04A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@137d7394 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@799e1294 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@36343bb9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@468585d5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e1cbf42 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@379f00a7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@20e10c1e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4a208efa de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@111dce53 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5ec87eef de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@766118d4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@38780fbc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@476821b6

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC 04A DODL 1LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC 04A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Dugós ház, kábelbevezetések oldalt



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 04A TWLU 1PG11G	Verzió
Rendelési szám	1652480000	HDC-házak, Méret: 1, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190402556	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 11
Típus	HDC 04A TWLU 1M20G	Verzió
Rendelési szám	1788810000	HDC-házak, Méret: 1, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248206353	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen,
Qty.	1 Stück	Standard, Kábelbevezetések mérete: M 20

Dugós ház, kábelbevezetések felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 04A TOLU 1M20G	Verzió
Rendelési szám	1788820000	HDC-házak, Méret: 1, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248206360	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 20

HDC 04A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HDC 04A TOLU 1PG11G	Verzió
Rendelési szám	1652470000	HDC-házak, Méret: 1, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190402549	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 11
Típus	HDC 04A TOLU 1M16G	Verzió
Rendelési szám	1206090000	HDC-házak, Méret: 1, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4050118027587	Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 16