

IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплект соединительного разъема HDC согласно IEC
61076-3-106 Var.5 из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Разъем RJ45, IP67, Вариант 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Номер для заказа	1963700000
Тип	IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)	4032248646029
Кол.	10 Шт.

IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 59,2 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Вариант 5, IDC, PROFINET	Монтаж	PROFINET
Уплотняющий материал	NBR	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Диаметр изоляции, макс.	1,6 мм	Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.4...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24...AWG 22	Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.48...0.76 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26...AWG 22	Экранирование	Сплошной корпус 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 5, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Электрические свойства

PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3bt	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC		

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (cULus) E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval
	ISO/IEC and TIA/EIA DE
	ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link
	ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel
	ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel
	DUXR.E316369
Технические данные	Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN and TIA/EIA Connecting Hardware
	PROFINET Manufacturer's Declaration
Пользовательская документация	CAD data – STEP
	MAN IE GUIDE DE
	MAN IE GUIDE EN
	Designation key / Type key
	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	MB FREECONTACT EN
	FL FIELDWIRING EN
	PI PROFINET CABLING EN
	FL FIELDWIRING EN
	PI PROFINET CABLING EN


IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V05M	Исполнение
Номер для заказа	1988930000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248692125	
Кол.	10 Шт.	