

**IE-PP-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Stickproppskåpa-skyddslock
Art.nr.	<a href="#">1963890000</a>
Typ	IE-PP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646319
Förp.	10 Stück

## IE-PP-V04P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	46,7 mm	Byggdjup (tum)	1,839 inch
Nettovikt	10,3 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70
-----------------	-------------

## Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Monteringstyp	Endast för inomhusbruk
Skyddsklass	IP67		

## Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">UL Approval</a> <a href="#">GOST Approval</a>
Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## IE-PP-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

