

## IE-PS-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC duplex dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-4 szerint, 2,6 .. 3 mm huzal külső átmérőkhöz

## Általános rendelési adatok

Verzió	FO-csatlakozó, Csatlakozó SC-Duplex, egymódusú, IP20
Rendelési szám	<a href="#">1964410000</a>
Típus	IE-PS-SCD-SM
GTIN (EAN)	4032248649020
Qty.	10 Stück

## IE-PS-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 1,3 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C Páratartalom 0...93% relatív páratartalom

## Általános adatok

1. csatlakozás	SC-Duplex	2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás
Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Egy vezeték átmérője, max.	1,4 mm	Egy vezeték átmérője, min.	0,6 mm
Elemi szál típusa	GOF, Egymódusú	Ház anyaga, betét	Cink présöntvény
Ház fő anyaga	PC UL 94 V0	Konfiguráció	tartókeret szimplex csatlakozó dugók beépítésére
Krimphüvely anyaga	Vörösréz, nikkelezett	Kábel kihúzási erő, min.	100 N
Köpenyátmérő, max.	3 mm	Köpenyátmérő, min.	2,8 mm
Nyomórugó anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Porvédő fedél anyaga	TPE
Páratartalom	0...93% relatív páratartalom	Szín	Egyéb
Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	TPE	Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB
Védelmi osztály	IP20	Árucikk leírása	Csatlakozó SC-Duplex, egymódusú
Érvéghüvely anyaga	Cirkónium		

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61754-4 Tanúsítvány száma (UL) E477798

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9,1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel  
UL File Number Search UL weboldal  
Tanúsítvány száma (UL) E477798

## Műszaki adatok

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of  
Conformity[GOST Approval](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

**IE-PS-SCD-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz**

## IE-PS-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ...optikai csatlakozókhoz (SC, ST és LC)



## GOF

- SC/ST üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- LC száloptikához és IP67 csatlakozókhoz

## POF

- SC/ST polimer üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- Üvegszálhoz, ProfiNet-hez, és SC/ST mobilkábelhez és IP67 csatlakozókhoz

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-CT-SC-GOF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6205320000</a>	Présszerszám
GTIN (EAN)	4032248725458	
Qty.	1 Stück	

## Olló



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerzők különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCISSORS KEVLAR	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1208910000</a>	Villanyszerelő olló
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qty.	1 Stück	