

IE-BI-LCD-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO LC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

Všeobecné objednací údaje

Verze	LC vložka, Vložka upínací hlavy LC duplex, multi-mode
Objednací číslo	1964420000
Typ	IE-BI-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649037
Množství	10 ks

Datum vytvoření 29. května 2024 4:48:37 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1,181 inch
Výška	13,2 mm	Výška (v palcích)	0,52 inch
Šířka	15,6 mm	Šířka (v palcích)	0,614 inch
Čistá hmotnost	13,6 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...85 %
------------------	----------------	---------	-----------------------

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	1000
Hlavní materiál krytu	PBT tlakově litý zinek	Konfigurace	Vložka konektoru a příruby pro varianty krytů 1, 4 a 14
Popis výrobku	Vložka upínací hlavy LC duplex, multimode	Připojení 1	LC Duplex
Připojení 2	LC Duplex	Stupeň krytí	IP67 s pouzdralem
Typ vlákna	Multimode	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...85 %
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 30 dB	Ztráta při zapojování	≤ 0,4 dB

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61754-20
---------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-BI-LCD-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****...pro optické konektory SC, ST a LC****GOF**

- Pro optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
- Pro optické konektory LC a IP 67

POF

- Pro polymerové optické konektory SC/ST, IP 20 a IP 67
- Pro optické, Profinet, Mobil kabely a konektory SC/ST a IP 67

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CT-LC-GOF	Verze
Objednací číslo	6205330000	Nástroj k nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4032248725465	
Množství	1 ks	