

IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO LC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

Verzió	LC-betét, Válaszfalbetét, LC-duplex, multimódusú
Rendelési szám	1964420000
Típus	IE-BI-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649037
Qty.	10 Stück

IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1,181 inch
Magasság	13,2 mm	Magasság (coll)	0,52 inch
Szélesség	15,6 mm	Szélesség (coll)	0,614 inch
Nettó tömeg	13,6 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Páratartalom	0...85% relatív páratartalom
-------------------	----------------	--------------	------------------------------

Általános adatok

1. csatlakozás	LC Duplex	2. csatlakozás	LC Duplex
Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Elemi szál típusa	Multimódusú	Ház fő anyaga	PBT cink présöntvény
Konfiguráció	Csatlakozó dugalj és aljzat 1., 4. és 14. változatú házakhoz	Páratartalom	0...85% relatív páratartalom
Szín	Egyéb	Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB
Védelmi osztály	IP67 házzal	Árucikk leírása	Válaszfalbetét, LC-duplex, multimódusú

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-20
----------------------	--------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9,1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BI-LCD-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...optikai csatlakozókhoz (SC, ST és LC)



GOF

- SC/ST üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- LC száloptikához és IP67 csatlakozókhoz

POF

- SC/ST polimer üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- Üvegszálhoz, ProfiNet-hez, és SC/ST mobilkábelhez és IP67 csatlakozókhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CT-LC-GOF	Verzió
Rendelési szám	6205330000	Présszerszám
GTIN (EAN)	4032248725465	
Qty.	1 Stück	