

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14
változat

Általános rendelési adatok

Verzió	SC-betét, Válaszfalbetét, SCRJ - 2 SC, multimódusú
Rendelési szám	1964430000
Típus	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649044
Qty.	10 Stück

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Magasság	13,2 mm	Magasság (coll)	0,52 inch
Szélesség	15,6 mm	Szélesség (coll)	0,614 inch
Nettó tömeg	1,1 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

1. csatlakozás	SC	2. csatlakozás	SCRJ
Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Elemi szál típusa	Multimódusú, POF	Ház fő anyaga	PA
Konfiguráció	Csatlakozó és aljzatbetét az 1., 4. és 14. változatú házakhoz	Szín	Egyéb
Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB	Védelmi osztály	IP67 házzal
Árucikk leírása	Válaszfalbetét, SCRJ - 2 SC, multimódusú		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-4, IEC 61754-24
----------------------	---------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9,1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**