

IE-PS-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC duplex dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-4 szerint, 2,6 .. 3 mm huzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Verzió	FO-csatlakozó, Csatlakozódugó SC-Duplex, multimódusú, IP20
Rendelési szám	1964480000
Típus	IE-PS-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248649082
Qty.	10 Stück

IE-PS-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	50 mm	Mélység (coll)	1,969 inch
Magasság	25,5 mm	Magasság (coll)	1,004 inch
Szélesség	9,7 mm	Szélesség (coll)	0,382 inch
Nettó tömeg	17,1 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Páratartalom	0…93% relatív páratartalom
-------------------	----------------	--------------	-----------------------------------

Általános adatok

1. csatlakozás	SC-Duplex	2. csatlakozás	ragasztás, krimpelés, polírozás
Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Egy vezeték átmérője, max.	1,4 mm	Egy vezeték átmérője, min.	0,6 mm
Elemi szál típusa	GOF, Multimódusú	Ház anyaga, betét	Cink présöntvény
Ház fő anyaga		Konfiguráció	tartókeret szimplex csatlakozó dugók beépítésére
	PC UL 94 V0		
Krimphüvely anyaga	Vörösréz, nikkelezett	Kábel kihúzási erő, min.	100 N
Köpenyátmérő, max.	3 mm	Köpenyátmérő, min.	2,8 mm
Nyomórugó anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Porvédő fedél anyaga	TPE
Páratartalom	0…93% relatív páratartalom	Szín	Egyéb
Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	TPE	Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB
Védelmi osztály	IP20	Árucikk leírása	Csatlakozódugó SC-Duplex, multimódusú
Érvéghüvely anyaga	Cirkónium		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-4	Tanúsítvány száma (UL)	E477798
----------------------	-------------	------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9,1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

IE-PS-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UL)	E477798

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PS-SCD-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-PS-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Olló



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékpalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Általános rendelési adatok

Típus	SCISSORS KEVLAR	Verzió
Rendelési szám	1208910000	Villanyszerelő olló
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qty.	1 Stück	

...optikai csatlakozókhoz (SC, ST és LC)



GOF

- SC/ST üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- LC száloptikához és IP67 csatlakozókhoz

POF

- SC/ST polimer üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- Üvegszálhoz, ProfiNet-hez, és SC/ST mobilkábelhez és IP67 csatlakozókhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CT-SC-GOF	Verzió
Rendelési szám	1205320000	Présszerszám
GTIN (EAN)	4032248725458	
Qty.	1 Stück	