

**IE-PP-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Plug housing protective cap
Rendelési szám	<a href="#">1965690000</a>
Típus	IE-PP-V01P
GTIN (EAN)	4032248653911
Qty.	10 Stück

## IE-PP-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	35,2 mm	Mélység (coll)	1,386 inch
Nettó tömeg	11,716 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70
-------------------	-------------

## Általános adatok

Felszerelés típusa	Csak beltéren	Ház fő anyaga	PA UL 94 V0
Szín	fekete	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Védelmi osztály	IP67		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9,1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">UL Approval</a> <a href="#">GOST Approval</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>