

IE-BP-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Verzió	Aljzatház-védőkupak
Rendelési szám	1965700000
Típus	IE-BP-V01P
GTIN (EAN)	4032248653928
Qty.	10 Stück

IE-BP-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	22,7 mm	Mélység (coll)	0,894 inch
Nettó tömeg	7,446 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70
-------------------	-------------

Általános adatok

Felszerelés típusa	Csak beltéren	Ház fő anyaga	PA UL 94 V0
Szín	fekete	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Védelmi osztály	IP67		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9,1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	UL Approval GOST Approval
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN