

IE-BP-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Исполнение	Фланцевый корпус, защитный колпачок
Номер для заказа	1965700000
Тип	IE-BP-V01P
GTIN (EAN)	4032248653928
Кол.	10 Шт.

IE-BP-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22,7 мм	Глубина (дюймов)	0,894 inch
Масса нетто	7,446 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70
---------------------	-------------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вид монтажа	Только для использования в помещении
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Цветовой код	черный		

Классификации

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	UL Approval GOST Approval
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN