

IE-OM-V04P-K21-2S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

Dubbelanslutningsdosa, utförande för stickkontakt Push-Pull var.4 enligt IEC 61076-3-106 i metall

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Anslutningsdosa, IP67, Variant 4, 2 Ports, rak
Art.nr.	1966250000
Typ	IE-OM-V04P-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658442
Förp.	1 Stück

IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	57 mm	Byggdjup (tum)	2,244 inch
Bredd	136 mm	Byggbredd (tum)	5,354 inch
Längd	125 mm	Bygglängd (tum)	4,921 inch
Nettovikt	475 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Färgkod	grå	Kapslingsmaterial	AL-Si 12
Monteringstyp	Floor-mounted, Vägghontering	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

Allmänna standarder

Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-106 var. 4
------------------	------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	GOST Approval
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Ritning



IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

RJ45



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Artikelbeteckning
Art.nr.	1962850000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Artikelbeteckning
Art.nr.	1963840000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1963830000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Förp.	10 Stück	

Set - RJ45

PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4 (IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Artikelbeteckning
Art.nr.	1963180000	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248653973	2010)
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Artikelbeteckning
Art.nr.	1963160000	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
Förp.	10 Stück	