

IE-OM-V05M-K11-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konstrukce zásuvných HDC / Rockstar konektorů ver.5
podle IEC 61076-3-106, kov

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací skříňka, IP67, Varianta 5, 1 port, rovná
Objednací číslo	1966260000
Typ	IE-OM-V05M-K11-1S
GTIN (EAN)	4032248658459
Množství	1 ks

Datum vytvoření 22. května 2024 16:16:21 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-OM-V05M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	57 mm	Hloubka (v palcích)	2,244 inch
Šířka	75 mm	Šířka (v palcích)	2,953 inch
Délka	140 mm	Délka (v palcích)	5,512 inch
Čistá hmotnost	449 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	Šedá	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	Al - Si 12	Stupeň krytí	IP67
Typ montáže	Montováno na podlahu, Montáž na stěnu		

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 5
---------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------



Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GOST Approval](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)Brožury [MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-OM-V05M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres****Výkres**

IE-OM-V05M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Objednací číslo	6962850000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Objednací číslo	6963840000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Objednací číslo	6963830000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ks	

Sety - RJ45



HDC zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.5, kov, s vložkou RJ45

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V05M-RJ45-FH	Verze
Objednací číslo	6963200000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 5, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248651689	IEC 11801 2010)
Množství	10 ks	