


**IE-OM-V05M-K21-2S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

Konstrukce zásuvných HDC / Rockstar konektorů ver.5  
podle IEC 61076-3-106, kov

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Spojovací skříňka, IP67, Varianta 5, 2 porty, rovná
Objednací číslo	<a href="#">1966290000</a>
Typ	IE-OM-V05M-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658480
Množství	1 ks

## IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	57 mm	Hloubka (v palcích)	2,244 inch
Šířka	136 mm	Šířka (v palcích)	5,354 inch
Délka	125 mm	Délka (v palcích)	4,921 inch
Čistá hmotnost	643 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

## Všeobecné údaje

Barevný	Šedá	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	Al - Si 12	Stupeň krytí	IP67
Typ montáže	Montováno na podlahu, Montáž na stěnu		

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 5
---------------------	------------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GOST Approval](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)Brožury [MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


## IE-OM-V05M-K21-2S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



### Výkres



## IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6962850000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6963840000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ks	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6963830000</a>	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ks	

## Sety - RJ45



HDC zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.5, kov, s vložkou RJ45

## Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V05M-RJ45-TH	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6963110000</a>	Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 5, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651610	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PS-V05M-RJ45-FH	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6963200000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 5, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651689	
Množství	10 ks	
Typ	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6077300000</a>	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248834914	
Množství	10 ks	