


IE-OM-V05M-K21-2S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Kialakítása a HDC / Rockstar dugaszolható
csatlakozókhoz, 5. változat, az IEC 61076-3-106 szerint,
fém

Általános rendelési adatok

Verzió	Csatlakozódoboz, IP67, 5. változat, 2 port, egyenes
Rendelési szám	1966290000
Típus	IE-OM-V05M-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658480
Qty.	1 Stück

IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	57 mm	Mélység (coll)	2,244 inch
Szélesség	136 mm	Szélesség (coll)	5,354 inch
Hossz	125 mm	Hossz, inch	4,921 inch
Nettó tömeg	643 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	750	Felszerelés típusa	Padlóra szerelt, Falra szerelés
Ház fő anyaga	AL-Si 12	Szín	szürke
Védelmi osztály	IP67		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 5
----------------------	------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Rajz



IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verzió
Rendelési szám	1963840000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verzió
Rendelési szám	1963830000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verzió
Rendelési szám	1962850000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qty.	10 Stück	

Készletek - RJ45



HDC dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 5. változat szerint, fém, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH	Verzió
Rendelési szám	1077300000	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, Cat.6 _A / Class E _A
GTIN (EAN)	4032248834914	(ISO/IEC 11801 2010)
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PS-V05M-RJ45-FH	Verzió
Rendelési szám	1963200000	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 5. változat, Cat.6 _A /
GTIN (EAN)	4032248651689	Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PS-V05M-RJ45-TH	Verzió
Rendelési szám	1963110000	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 5. változat, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/
GTIN (EAN)	4032248651610	IEC 11801 2010)
Qty.	10 Stück	