

IE-OM-V01M-K11-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rozvodná skříň, konstrukce bajonetových zásuvných konektorů ver.1 podle IEC 61076-3-106, kov

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací skříňka, IP67, Varianta 1, 1 port, rovná
Objednací číslo	1966300000
Typ	IE-OM-V01M-K11-1S
GTIN (EAN)	4032248658497
Množství	1 ks

Datum vytvoření 22. května 2024 10:05:17 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-OM-V01M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	57 mm	Hloubka (v palcích)	2,244 inch
Šířka	75 mm	Šířka (v palcích)	2,953 inch
Délka	140 mm	Délka (v palcích)	5,512 inch
Čistá hmotnost	460 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	Šedá	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	Al - Si 12	Stupeň krytí	IP67
Typ montáže	Montováno na podlahu, Montáž na stěnu		

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e3782e8e-7b94-417d-a6f7-ac548c86df93

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------



Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GOST Approval
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-OM-V01M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres****Výkres**

IE-OM-V01M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Sety - RJ45



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka - vložka RJ45

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Verze
Objednací číslo	6963120000	Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 1 kov, Cat.6A / Class E _A
GTIN (EAN)	4032248651627	(ISO/IEC 11801 2010)
Množství	10 ks	

RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verze
Objednací číslo	6962850000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Množství	10 ks	

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verze
Objednací číslo	6963840000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Množství	10 ks	

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Objednací číslo	6963830000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ks	