

**IE-OM-V01M-K11-1S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Розетка, исполнение для байонетных соединительных разъемов Var.1 согласно IEC 61076-3-106 из металла

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Розетка, IP67, Variant 1, 1 порт, прямой
Номер для заказа	<a href="#">1966300000</a>
Тип	IE-OM-V01M-K11-1S
GTIN (EAN)	4032248658497
Кол.	1 Шт.

IE-OM-V01M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	57 мм	Глубина (дюймов)	2,244 inch
Ширина	75 мм	Ширина (в дюймах)	2,953 inch
Длина	140 мм	Длина (в дюймах)	5,512 inch
Масса нетто	460 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 1
---------------------------	-------------------------

## Общие данные

Вид защиты	IP67	Вид монтажа	Напольный монтаж, На-стенная монтаж
Основной материал корпуса	AL-Si 12	Цветовой код	серый
Циклы коммутации	750		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e3782e8e-7b94-417d-a6f7-ac548c86df93

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">GOST Approval</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


**IE-OM-V01M-K11-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



**Чертеж**



## IE-OM-V01M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Комплекты RJ45

Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (Ethernet/IP) вставка RJ45 из металла, вкл. вставку RJ45



## Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4033120000</a>	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, металл, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248651627	Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 Шт.	

## RJ45



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

## Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4033830000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032850000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4033840000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 Шт.	