

IE-OM-V01M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Розетка, исполнение для байонетных соединительных разъемов Var.1 согласно IEC 61076-3-106 из металла

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Розетка, IP67, Variant 1, 2 порта, прямой |
| Номер для заказа | 1966330000 |
| Тип | IE-OM-V01M-K21-2S |
| GTIN (EAN) | 4032248658527 |
| Кол. | 1 Шт. |

IE-OM-V01M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Глубина | 57 мм | Глубина (дюймов) | 2,244 inch |
| Ширина | 136 мм | Ширина (в дюймах) | 5,354 inch |
| Длина | 125 мм | Длина (в дюймах) | 4,921 inch |
| Масса нетто | 652 g | | |

Температуры

| | |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
|---------------------|----------------|

Общие стандарты

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-3-106, var. 1 |
|---------------------------|-------------------------|

Общие данные

| | | | |
|---------------------------|----------|--------------|-------------------------------------|
| Вид защиты | IP67 | Вид монтажа | Напольный монтаж, На-стенная монтаж |
| Основной материал корпуса | AL-Si 12 | Цветовой код | серый |
| Циклы коммутации | 750 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP | 74752bdc-c0a4-41dd-a979-ef8be67f4a3b |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | GOST Approval |
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Пользовательская документация | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |


IE-OM-V01M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Чертеж



IE-OM-V01M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | IE-BI-RJ45-FJ-P | Исполнение |
| Номер для заказа | 4033830000 | Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | IE-BI-RJ45-FJ-B | Исполнение |
| Номер для заказа | 4033840000 | Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | IE-BI-RJ45-FJ-A | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032850000 | Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| Кол. | 10 Шт. | |

Комплекты RJ45

Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка RJ45 из металла, вкл. вставку RJ45



Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | IE-PS-V01M-RJ45-FH | Исполнение |
| Номер для заказа | 4033120000 | Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, металл, Cat.6A / |
| GTIN (EAN) | 4032248651627 | Class E _d (ISO/IEC 11801 2010) |
| Кол. | 10 Шт. | |