

IE-KOK-V1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A Weidmüller lyukasztószerszámai a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényeibe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

Általános rendelési adatok

Verzió	Lemezlyukasztó
Rendelési szám	1966780000
Típus	IE-KOK-V1
GTIN (EAN)	4032248659302
Qty.	1 Stück

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	25,9 mm	Szélesség (coll)	1,02 inch
Átmérő	27 mm	Nettó tömeg	916 g

Műszaki adatok

Változat	Speciális forma, 1 oldalon lapítva	Árucikk leírása	Négyszögletes lemezlyukasztók, 27,0 x 25,9 mm
----------	------------------------------------	-----------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC000156	ETIM 7.0	EC000156
ETIM 8.0	EC000156	ETIM 9.0	EC000156
ECLASS 9.0	21-04-90-47	ECLASS 9,1	21-04-90-47
ECLASS 10.0	21-04-90-47	ECLASS 11.0	21-04-51-16
ECLASS 12.0	21-04-51-16	ECLASS 13.0	21-04-51-16

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

IE-KOK-V1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa

