

IE-KOK-V4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Для выполнения вырезов в распределительных шкафах предлагаются инструменты для пробивки отверстий производства Weidmüller.

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы

Основные данные для заказа

Исполнение	Пробойник для листового материала
Номер для заказа	1966790000
Тип	IE-KOK-V4
GTIN (EAN)	4032248659616
Кол.	1 Шт.

IE-KOK-V4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	20,2 мм	Ширина (в дюймах)	0,795 inch
Диаметр	23,2 мм	Масса нетто	700 g

Технические данные

Исполнение	Специальная форма, 2-стороннее разглаживание	Описание артикула	Пробойник прямоугольных отверстий в листе 23,2 x 20,2 мм
------------	--	-------------------	--

Классификации

ETIM 6.0	EC000156	ETIM 7.0	EC000156
ETIM 8.0	EC000156	ETIM 9.0	EC000156
ECLASS 9.0	21-04-90-47	ECLASS 9.1	21-04-90-47
ECLASS 10.0	21-04-90-47	ECLASS 11.0	21-04-51-16
ECLASS 12.0	21-04-51-16	ECLASS 13.0	21-04-51-16

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

IE-KOK-V4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

