

IE-KOK-V4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

För att göra öppningar i ert kopplingsskåp är hålslag-
ningsverktygen från Weidmüller ert bästa val.

- PG-Kabelförskruvningar
- M-Kabelförskruvningar
- Specialkabelförskruvningar

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Plåthålstans
Art.nr.	1966790000
Typ	IE-KOK-V4
GTIN (EAN)	4032248659616
Förp.	1 Stück

IE-KOK-V4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	20,2 mm	Byggbredd (tum)	0,795 inch
Diameter	23,2 mm	Nettovikt	700 g

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Plåthålstans kvadratisk 23,2 x 20,2 mm	Utförande	Specialform, 2-sidig, platt
--------------------	---	-----------	-----------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000156	ETIM 7.0	EC000156
ETIM 8.0	EC000156	ETIM 9.0	EC000156
ECLASS 9.0	21-04-90-47	ECLASS 9.1	21-04-90-47
ECLASS 10.0	21-04-90-47	ECLASS 11.0	21-04-51-16
ECLASS 12.0	21-04-51-16	ECLASS 13.0	21-04-51-16

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

IE-KOK-V4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning

