

**IE-KO-HAT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Přetlakový ventil chrání před přetížením
- Hlava válce s úhlem 90°
- Hlavu pod úhlem je možné otočit o 360°
- Ergonomická rukojeť automaticky zaskočí zpátky díky pružině
- Odpadní kus se již nikdy nezachytí díky trojitému členění
- Hydraulický průbojník vyrobený z vysokopevnostního hliníku (přibl. 40% hmotnostní úspora)
- Výrazně snížená životnost při použití plechů z nerezové oceli

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Otvory v plechu
Objednací číslo	<a href="#">1966810000</a>
Typ	IE-KO-HAT
GTIN (EAN)	4032248659630
Množství	1 ks

## IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	70 mm	Hloubka (v palcích)	2,756 inch
Výška	120 mm	Výška (v palcích)	4,724 inch
Šířka	290 mm	Šířka (v palcích)	11,417 inch
Čistá hmotnost	3 262 g		

## Technické údaje

Popis výrobku Otvory v hydraulickém listu

## Nástroje na řezání

Děrovací síla	75 kN	Kulaté otvory o průměru od 1 do 85 mm 2,0 mm F = 370 N/mm <sup>2</sup>
Kulaté otvory o průměru od 2 do 64 mm 3,0 mm F = 370 N/mm <sup>2</sup>		Kulaté otvory o průměru od 3 do 64 mm 2,5 mm F = 600 N/mm <sup>2</sup>
Max. provozní tlak	650 bar	Obdélníkové otvory do 36 x 112 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm <sup>2</sup>
Čtvercové otvory do	68 x 68 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm <sup>2</sup>	

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000156	ETIM 7.0	EC000156
ETIM 8.0	EC000156	ETIM 9.0	EC000156
ECLASS 9.0	21-04-90-47	ECLASS 9.1	21-04-90-47
ECLASS 10.0	21-04-90-47	ECLASS 11.0	21-04-51-16
ECLASS 12.0	21-04-51-16	ECLASS 13.0	21-04-51-16

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

### IE-KO-HAT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití

