

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Overpressure valve protects against overloading
- Cylinder head angled at 90°
- Angled head can be rotated through 360°
- Ergonomic handle springs back automatically
- The waste piece no longer becomes jammed thanks to triple splitting
- Hydraulic punch made of high-strength aluminium (approx. 40% weight saving)
- Service life greatly reduced when stainless steel sheets are used

Általános rendelési adatok

Verzió	Lemezlyukasztó
Rendelési szám	1966810000
Típus	IE-KO-HAT
GTIN (EAN)	4032248659630
Qty.	1 Stück

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	70 mm	Mélység (coll)	2,756 inch
Magasság	120 mm	Magasság (coll)	4,724 inch
Szélesség	290 mm	Szélesség (coll)	11,417 inch
Nettó tömeg	3 262 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Hidraulikus lemezlyukasztó
-----------------	----------------------------

Vágószerszámok

Kerek furatok, Ø 1 - 85 mm	2,0 mm F = 370 N/mm ²	Kerek furatok, Ø 2 - 64 mm	3,0 mm F = 370 N/mm ²
Kerek furatok, Ø 3 - 64 mm	2,5 mm F = 600 N/mm ²	Lyukasztóerő	75 kN
Max. üzemi nyomás	650 bar	Négyszögletes furatok, max.	36 x 112 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm ²
Négyszeges furatok, max.	68 x 68 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000156	ETIM 7.0	EC000156
ETIM 8.0	EC000156	ETIM 9.0	EC000156
ECLASS 9.0	21-04-90-47	ECLASS 9,1	21-04-90-47
ECLASS 10.0	21-04-90-47	ECLASS 11.0	21-04-51-16
ECLASS 12.0	21-04-51-16	ECLASS 13.0	21-04-51-16

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa

