

DGSB IP30 D0 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Intelligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.**

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

Všeobecné objednací údaje

Verze	Těsnicí vložka Field Power®, Prázdné těsnění, IP30, s odpovídajícím krytu, TPE-U
Objednací číslo	1967600000
Typ	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
Množství	10 ks

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3,15 mm	Hloubka (v palcích)	0,124 inch
Výška	23,51 mm	Výška (v palcích)	0,926 inch
Šířka	35 mm	Šířka (v palcích)	1,378 inch
Čistá hmotnost	1,6 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...55 °C	Provozní teplota	-40 °C...55 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Všeobecné údaje

Materiál	TPE-U	Silikon	Ne
Barevný	Šedá	Design	Prázdné těsnění
Stupeň krytí	IP30, s odpovídajícím krytu		
	Poloha při montáži, poznámka k instalaci ve slotu těsnění FieldPower® IP30		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration FieldPower® BOX, BOX FUSE and Terminal variants](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)