

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.**

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

Általános rendelési adatok

Verzió	Field Power® tömítőbetét, Üres tömítés, IP30, hozzá tartozó házzal, TPE-U
Rendelési szám	1967600000
Típus	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
Qty.	10 Stück

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	3,15 mm	Mélység (coll)	0,124 inch
Magasság	23,51 mm	Magasság (coll)	0,926 inch
Szélesség	35 mm	Szélesség (coll)	1,378 inch
Nettó tömeg	1,6 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...55 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...55 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Általános adatok

Anyag	TPE-U	Szilikon	Nem
Szín	szürke	Kivitel	Üres tömítés
Védelmi osztály	IP30, hozzá tartozó házzal	Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	FieldPower® IP30 tömítési horony

Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9,1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's Declaration FieldPower® BOX, BOX FUSE and Terminal variants
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format