

**DGSB IP30 D0 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Intelligenta kabeldragningslösningar kan spara värdefull tid och pengar.**

Modulsystemet FieldPower® har rätt lösning för varje kabeluppgift.

Vikbara tätningar för användning av förkonfektionerade kablar

Tätningar tillgängliga med M16 och M20 anslutningsgängintegration av drifts- och signalanordningar i tätningen är möjliga

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	FieldPower® tätningsinsats, Neutral tätning, IP30, med motsvarande kapsling, TPE-U
Art.nr.	<a href="#">1967600000</a>
Typ	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
Förp.	10 Stück

## DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	3,15 mm	Byggdjup (tum)	0,124 inch
Höjd	23,51 mm	Bygghöjd (tum)	0,926 inch
Bredd	35 mm	Byggbredd (tum)	1,378 inch
Nettovikt	1,6 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...55 °C	Drifttemperatur	-40 °C...55 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

## Allmänna uppgifter

Material	TPE-U	Silikon	Nej
Färgkod	grå	Byggform	Neutral tätning
Skyddsklass	IP30, med motsvarande kapsling	Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	i FieldPower® IP30 förslutningsplats

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® BOX, BOX FUSE and Terminal variants</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>