

FAD BLK7 2XHE20 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Фронтальные адаптеры для перехода подсоединяются к старому ПЛК и, с помощью нового предварительно собранного кабеля, к новому. Некоторые адаптеры имеют 2 разъема для резервирования.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	1985960000
Тип	FAD BLK7 2XHE20 M
GTIN (EAN)	4050118371000
Кол.	1 Шт.

FAD BLK7 2XHE20 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	36 мм	Глубина (дюймов)	1,417 inch
Высота	218 мм	Высота (в дюймах)	8,583 inch
Ширина	54 мм	Ширина (в дюймах)	2,126 inch
Масса нетто	210 g		

Температуры

Температура хранения	-40...60 °C	Рабочая температура	-25...50
----------------------	-------------	---------------------	----------

Данные соединения

Соединение (сторона устройства поле-
вого уровня) 2 x Connector according
IEC60603-13/DIN41651
20 p

Расчетные данные

Рабочее напряжение	30 V AC / 60 V DC	Максимальный ток на канал	1 A
Максимальный ток на 8-разрядный канал	2 A	Общий номинальный ток	6 A

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 250 V AC
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
Испытательное напряжение изоляции AC	1,2 kV	Температура хранения, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	60 °C		

Классификации

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-24-22-16
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о
соответствии

[Declaration of Conformity](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

FAD BLK7 2XHE20 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

