

FAD BLK7 2XHE20 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Frontadaptrarna för migrering är anslutna till den gamla PLC:n, och med hjälp av en ny förkonfektionerad kabel, till den nya. Vissa adapttrar har 2 kontaktdon för redundans.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1985960000
Typ	FAD BLK7 2XHE20 M
GTIN (EAN)	4050118371000
Förp.	1 Stück

FAD BLK7 2XHE20 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	36 mm	Byggdjup (tum)	1,417 inch
Höjd	218 mm	Bygghöjd (tum)	8,583 inch
Bredd	54 mm	Byggbredd (tum)	2,126 inch
Nettovikt	210 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40...60 °C	Drifttemperatur	-25...50
-----------------	-------------	-----------------	----------

Anslutningsdata

Anslutning (fält sida)	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
------------------------	---

Märkdata

Driftspänning	30 V AC / 60 V DC	Maximal ström per kanal	1 A
Maximal ström per byte	2 A	Total nominell ström	6 A

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	< 250 V AC
Överspänningskategori	III	Nedsmuttningsgrad	2
Isolationskontroll spänning AC	1,2 kV	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-24-22-16
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[Declaration of Conformity](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

FAD BLK7 2XHE20 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

