

H50,0/25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM) méretű
vezetékekhez
ónozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint
• műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 25 mm, 25 mm, Nem
Rendelési szám	1988780000
Típus	H50,0/25
GTIN (EAN)	4050118373509
Qty.	100 Stück
Csomagolás	loose

H50,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	2,05 g
-------------	--------

Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyaggallér nélkül
----------	----------	-----------------	-------------------------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz L1, mm	25 mm	Gallér átmérője (D2)	13 mm
Vezeték-keresztmetszet	25 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 1
Érintkező felület átmérője (D1)	10,3 mm	Érintkező felület hossza (L2)	25 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E354986

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

H50,0/25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**