

**H50,0/25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для проводов 10,0-185,0 мм<sup>2</sup> (AWG 7-350 MCM)  
Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 mm, 25 mm, Нет
Номер для заказа	<a href="#">1988780000</a>
Тип	H50,0/25
GTIN (EAN)	4050118373509
Кол.	100 Шт.
Упаковка	Россыпью

Дата создания 20 мая 2024 г. 16:19:34 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H50,0/25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	2,05 g
-------------	--------

## Технические данные

Исполнение	Стандартный	Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции
------------	-------------	-------------------	-----------------------------------

## Кабельные наконечники

L1 в мм	25 мм	Диаметр изоляции (D2)	13 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	10,3 мм	Длина зачистки изоляции	25 мм
Длина поверхности контакта (L2)	25 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 1
Поперечное сечение соединяемого провода	50 mm <sup>2</sup>		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E354986

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--

**H50,0/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

