

SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Kåpversion, M12, 48 V, T-kodad, LED: Ja, Initiator ljusdiod: Ja, Anslutningstyp: |
| Art.nr. | 1989340000 |
| Typ | SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01 |
| GTIN (EAN) | 4050118373905 |
| Förp. | 1 Stück |

SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 100 g |
|-----------|-------|

Temperaturer

| | |
|-----------------|---|
| Drifttemperatur | - |
|-----------------|---|

Anslutningsdata

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Ledarytterdiameter, min. | 6 mm | Ledarytterdiameter, max. | 12 mm |
| Förskruvningar | M 20 | Anslutningsområde, min. | 0,5 mm ² |
| Anslutningsområde, max. | 4 mm ² | Fördelarutgång | Kåpversion |

Allmänna tekniska data

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------|------|
| Anslutningsstationens kodning | T-kodad | Skyddsklass | IP68 |
| Antal poler | 4 | Antal kontakthylsor | 4 |
| Anslutningsgång | M12 | Nedsmutningsgrad | 3 |
| Brandegenskaper | V-0 | Stickcykler | ≤ 50 |
| LED | Ja | Initiator ljusdiod | Ja |
| LED färg för driftsfunktion | gul | LED färg för E/A funktion | gul |

Elektriska data

| | | | |
|---------------------------------|------|-----------------------|-------------------|
| Märkspänning, min. | 10 V | Märkspänning, max. | 48 V |
| Max. strömbelastbarhet per spår | 10 A | Summaström | 32 A |
| Ström per signal | 10 A | Isolationshållfasthet | 10 ⁸ Ω |

Materialdata

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Kapslingsmaterial | Pocan | Fördelarmaterial | Plast |
| Kapslingsfärg | grå, RAL 7032 | Huvttättningsmaterial | Viton |
| Skruvhylsa | CuZn, förnicklad | Kontaktmaterial | CuZn |
| Kontaktyta | förgylld | Kontakthållarmaterial | PBT (UL 94 V0) |

Tekniska data för kabel

| | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|-------|
| Antal poler | 4 | Ledarytterdiameter, max. | 12 mm |
| Ledarytterdiameter, min. | 6 mm | Släpkedjetålighet | Nej |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002585 | ETIM 7.0 | EC003558 |
| ETIM 8.0 | EC003558 | ETIM 9.0 | EC003558 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |

SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse


UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E141197

Nedladdningar

Kataloger [Catalogues in PDF-format](#)Broschyrer [FL FIELDWIRING EN](#)

www.weidmueller.com



SAI-4-M-4P-M12-SVV-A01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ESG 9/20 MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1609940000 | ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar |
| GTIN (EAN) | 4008190203528 | |
| Förp. | 200 Stück | |