

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Egyes alkalmazásokban a tesztelés megkönnyítése és a biztonság növelése érdekében célszerű mérőpontot vagy leválasztóelemet is beépíteni az átvezető sorkapcsokba. A mérő-bontó sorkapcsokkal feszültséghiányos állapotban mérheti az elektromos áramköröket. Amíg a leválasztott mérési pontok légrésköz- és kúszóáram-távolságai nincsenek specifikálva, a megadott névleges lökőfeszültség-szilárdság értékét biztosítani kell.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Mérő-bontó sorkapocs, PUSH IN, 2.5 mm ² , 500 V, 20 A, narancssárga |
| Rendelési szám | 1989850000 |
| Típus | ADT 2.5 3C OR |
| GTIN (EAN) | 4050118374384 |
| Qty. | 50 Stück |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység | 37,65 mm | Mélység (coll) | 1,482 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 38,4 mm | Magasság | 84,5 mm |
| Magasság (coll) | 3,327 inch | Szélesség | 5,1 mm |
| Szélesség (coll) | 0,201 inch | Nettó tömeg | 10,879 g |

Hőmérsékletek

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C | | |

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX) | TUEV16ATEX7939U | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXTUR16.0045U |
| Max. feszültség (ATEX) | 400 V | Áram (ATEX) | 18 A |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 2.5 mm ² | Max. feszültség (IECEX) | 400 V |
| Áram (IECEX) | 18 A | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 2.5 mm ² |
| EN 60079-7 jelölés | Ex ec II C Gc | 2014/34/EU címke | II 3 G D |

Anyag adatok

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Anyag | Wemid | Szín | narancssárga |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|-------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges | Igen | Potenciálok száma | 1 |
| Szintek száma | 1 | Rögzítési pontok száma szintenként | 3 |
| Potenciálok száma szintenként | 1 | Keresztkötött szintek belül | Nem |
| PE-csatlakozás | Nem | Sín | TS 35 |
| N funkció | Nem | PE működés | Nem |
| PEN funkció | Nem | | |

Bontókapcsok

| | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|--------|
| Integrált vizsgálóaljzat | Igen | Keresztösszekötés | nélkül |
| Rés | Csuklós | | |

CSA névleges adatok

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------|
| B feszültség nagyság (CSA) | 300 V | B áram nagyság (CSA) | 20 A |
| C feszültség nagyság (CSA) | 300 V | C áram nagyság (CSA) | 20 A |
| D feszültség nagyság (CSA) | 600 V | D áram nagyság (CSA) | 5 A |
| Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-70089609 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 28 AWG | | |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------|------|
| Bepattintható csapokkal | Nem | Felpattintható | Nem |
| Felszerelés típusa | TS 35 | Nyitott oldala | jobb |
| Rögzítés típusa | Felpattintható | Telepítési útmutató | Sín |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Névleges adatok

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm ² | Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges DC feszültség | 500 V | Névleges áram | 20 A |
| Áram maximum vezetékknál | 20 A | Szabványok | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1,33 mΩ | Névleges lökőfeszültség | 6 kV |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0,77 W | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Túlfeszültség kategória | III | | |

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás

PUSH IN

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|--|------------------------------------|----------|----------|
| Csatlakozás típusa | PUSH IN | | |
| Csatlakozás típusa 2 | PUSH IN | | |
| Csatlakozási irány | felső | | |
| Csatlakozások száma | 3 | | |
| Csupaszolási hossz | 10 mm | | |
| Iker érvéghüvelyek, max. | 0,75 mm² | | |
| Iker-érvéghüvelyek, min. | 0,5 mm² | | |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm² | | |
| Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm | | |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A3 | | |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1 | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0,25 mm² |
| | Tube length | névleges | 5 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,5 mm² |
| | | max. | 1 mm² |
| | Tube length | max. | 10 mm |
| | | min. | 6 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 1,5 mm² |
| | | max. | 4 mm² |
| | Tube length | max. | 12 mm |
| | | min. | 7 mm |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4 | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,34 mm² |
| | | max. | 0,14 mm² |
| | Tube length | max. | 6 mm |
| | | min. | 8 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 1 mm² |
| | | max. | 0,5 mm² |
| | Tube length | max. | 6 mm |
| | | min. | 12 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 2,5 mm² |
| | | max. | 1,5 mm² |
| Tube length | max. | 8 mm | |
| | min. | 12 mm | |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 4 mm² | | |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,14 mm² | | |

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 3:09:13 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|--|------------------------------------|------|----------------------|
| Tube length for twin wire-end ferrule | Tube length | max. | 12 mm |
| | | min. | 8 mm |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0,5 mm ² |
| | | max. | 0,75 mm ² |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 28 | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 4 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 4 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 2,5 mm ² | | |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0,5 mm ² | | |

UL névleges adatok

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| B feszültség nagyság (cURus) | 300 V | B áram nagyság (cURus) | 20 A |
| C feszültség nagyság (cURus) | 300 V | C áram nagyság (cURus) | 20 A |
| D feszültség nagyság (cURus) | 600 V | D áram nagyság (cURus) | 5 A |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus) | 12 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) | 28 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) | 28 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés max. (cURus) | 12 AWG | | |

Általános

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Sín | TS 35 |
| Telepítési útmutató | Sín | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 28 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000902 | ETIM 7.0 | EC000902 |
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|-----------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763 |

Letöltések


| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Attestatin of Conformity ATEX certificate IECEX Certificate CB Test Certificate DNVGL certificate CB Certificate CCC Ex Certificate CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| Tender specification | Klippon® Connect 1989850000 DE Klippon® Connect 1989850000 EN |
| User Documentation | NTI ADT 2.5 3C.pdf StorageConditionsTerminalBlocks User Manual ADT |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Leválasztó dugaszok




Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | TNST OR | Verzió |
| Rendelési szám | 463540000 | Bontódugasz (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118478211 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Komponensdugók



A komponens dugó egy elektromos komponens beépítéséhez használható egy leválasztó sorkapoccsban. Az elektromos komponens forrasztása után a dugó beépíthető a leválasztó sorkapcsaink leválasztási területébe, és így a leválasztó sorkapocst integrált elektromos komponenssel ellátott moduláris sorkapoccsá alakítja.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Típus | BEST | Verzió |
| Rendelési szám | 1833100000 | Tartozékok, Komponens dugó |
| GTIN (EAN) | 4032248501014 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | BEST/DRBR | Verzió |
| Rendelési szám | 1878570000 | Tartozékok, Komponens dugó, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | BEST/D | Verzió |
| Rendelési szám | 1878560000 | Tartozékok, Komponens dugó, 1 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471492 | |
| Qty. | 50 Stück | |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok


Digitális árammérő fogók



A digitális lakatfogó készülékek, tartozékok és adapterek AC és DC áramok mérésére használatosak. A készülékek komoly előnye, hogy az áram folyásának megszakítása nélkül mérnek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus | ZUB MULTIMETER | Verzió |
| Rendelési szám | 6205270000 | Multiméter |
| GTIN (EAN) | 4032248723522 | |
| Qty. | 1 Stück | |

2,5 mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 2.5N/50 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8109000000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527890000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/6 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108470000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527830000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527620000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527820000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527540000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 2.5N/6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527630000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1108920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1108700000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1108710000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527680000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527570000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527840000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1108910000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527640000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1108900000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527590000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 3:09:13 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/10 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1527880000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 108690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | 5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |

WS 8/5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/5 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1007150000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392029 | |
| Qty. | 800 Stück | |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1609810000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 200 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 S MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1341590000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118146042 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 80 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 PLUS MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1854500000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393602 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 200 Stück | |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 PLUS MC NE GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1907520000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248532100 | Weidmueller, sárga |
| Qty. | 1 000 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 PLUS MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1854490000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 8/5 PLUS MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1951870000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248631605 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 8/5 MC NE BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1773521693 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141715 | Allen-Bradley, kék |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 8/5 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1640740000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190279103 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 8/5 MC NE RT | Verzió |
| Rendelési szám | 1773521686 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141531 | Allen-Bradley, piros |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 8/5 MC NE GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1773521687 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141548 | Allen-Bradley, sárga |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 8/5 MC NE OR | Verzió |
| Rendelési szám | 1773521690 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143092 | Allen-Bradley, narancssárga |
| Qty. | 720 Stück | |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 Stück | |

Kapcsolózár



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus | DTLE 2.5/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1910530000 | Rögzítőelem (kapocs), Wemid, piros |
| GTIN (EAN) | 4099986519466 | |
| Qty. | 25 Stück | |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

A sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Típus | APP 3 | Verzió |
| Rendelési szám | 489100000 | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4050118499315 | |
| Qty. | 50 Stück | |

A sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok


| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO | Verzió |
| Rendelési szám | 4661280000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SC/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1991920000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO BK | Verzió |
| Rendelési szám | 4661300000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 VO GY | Verzió |
| Rendelési szám | 4661290000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | AEB 35 SC/1 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 475310000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Qty. | 50 Stück | |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2.5 mm²

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEP DT 2.5 3C | Verzió |
| Rendelési szám | 1989970000 | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN) | 4050118374513 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 10/5 PLUS MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1046320000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782024 | Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |
| Típus | WS 10/5 MC M SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1792010000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223879 | Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 144 Stück | |
| Típus | WS 10/5 M PLUS MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 2007770000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118393279 | Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 10/5 MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1635010000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456634 | Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 144 Stück | |

A sorozat



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ATPG 1.5-10 L | Verzió |
| Rendelési szám | 1991890000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Qty. | 50 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ATPG 2.5 MI-R | Verzió |
| Rendelési szám | 1991960000 | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376685 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosító kapocsra: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SIHA 3/G20/LD 60-150V | Verzió |
| Rendelési szám | 7921590000 | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 2.31 mA, dugaszolható |
| GTIN (EAN) | 4032248322626 | |
| Qty. | 25 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SIHA 3/G20/LD 10-36V | Verzió |
| Rendelési szám | 7921570000 | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 2.31 mA, dugaszolható |
| GTIN (EAN) | 4032248322503 | |
| Qty. | 25 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SIHA 3/G20/LD 10-36V BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1005250000 | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 2.31 A, dugaszolható |
| GTIN (EAN) | 4032248712038 | |
| Qty. | 25 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 3:09:13 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SIHA 3/G20/LD 35-70V | Verzió |
| Rendelési szám | 7921580000 | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 2.31 mA, dugaszolható |
| GTIN (EAN) | 4032248322619 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | SIHA 3/G20 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1004260000 | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, dugaszolható |
| GTIN (EAN) | 4032248709717 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | SIHA 3/G20 | Verzió |
| Rendelési szám | 7926190000 | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, dugaszolható |
| GTIN (EAN) | 4032248264612 | |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | SIHA 3/G20/LD 140-250V | Verzió |
| Rendelési szám | 7921600000 | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, 2.31 mA, dugaszolható |
| GTIN (EAN) | 4032248322633 | |
| Qty. | 25 Stück | |
| Típus | SIHA 3/G20 | Verzió |
| Rendelési szám | 7921560000 | Biztosítótartó átvezető modul sorkapocshoz, dugaszolható |
| GTIN (EAN) | 4032248264643 | |
| Qty. | 25 Stück | |

A sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | AAM 2.5 YE FLASH | Verzió |
| Rendelési szám | 635550000 | Sorkapocs jelölő, 8 x 5.1 mm, Osztás, mm (P): 5.00 sárga |
| GTIN (EAN) | 4050118674095 | |
| Qty. | 40 Stück | |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Verzió |
| Rendelési szám | 4749610000 | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| Qty. | 1 Stück | |

DEK 5/5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkонтúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 4007110000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118391862 | |
| Qty. | 800 Stück | |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 10/5 PLUS MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1046380000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782086 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 10/5 MC NE BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1773531693 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141814 | Allen-Bradley, kék |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 10/5 MC NE GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1773531687 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141753 | Allen-Bradley, sárga |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 10/5 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1635000000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 10/5 M PLUS MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1003770000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118424447 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |
| Típus | WS 10/5 M MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1792000000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 720 Stück | |
| Típus | WS 10/5 MC NE RT | Verzió |
| Rendelési szám | 1773531686 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141746 | Allen-Bradley, piros |
| Qty. | 720 Stück | |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

V0



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE V0 WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1388530000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118188622 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |

Egyedi felirat



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 8/5 MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1640750000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456627 | Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 144 Stück | |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 8/5 PLUS MC SDR | Verzió |
| Rendelési szám | 1038790000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248768066 | Allen-Bradley, Vevőspecifikus |
| Qty. | 120 Stück | |

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE GN | Verzió |
| Rendelési szám | 1609801688 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397142 | Weidmueller, zöld |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE OR | Verzió |
| Rendelési szám | 1238340000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118062632 | Weidmueller, narancssárga |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE RT | Verzió |
| Rendelési szám | 1609801686 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397128 | Weidmueller, piros |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 S MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1341620000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145793 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 400 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE BR | Verzió |
| Rendelési szám | 1249870000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118051865 | Weidmueller, barna |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1609801687 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397135 | Weidmueller, sárga |
| Qty. | 1 000 Stück | |

ADT 2.5 3C OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE SW | Verzió |
| Rendelési szám | 1457550000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118263817 | Weidmueller, fekete |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1609801044 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1609801693 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397166 | Weidmueller, kék |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE GR | Verzió |
| Rendelési szám | 1609801691 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397159 | Weidmueller, szürke |
| Qty. | 1 000 Stück | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE VI | Verzió |
| Rendelési szám | 1249860000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118042764 | Weidmueller, ibolyaszín |
| Qty. | 1 000 Stück | |