

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

M8/M12- och M12/M8-adaptrar bidrar till snabb implementering av kontaktstorleken.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Y-kontakt, M8 / M8
Art.nr.	1990570000
Typ	SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P
GTIN (EAN)	4050118376609
Förp.	1 Stück

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 10 g

Anslutningsdata

Anslutningsvridmoment	M8: 0,5 Nm	Individuell utgång 1 – kontaktdon	M8 hane
Individuell utgång 2 – kontaktdon	M8 hona		

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kodering	M8 = ingen
Material låsring	Zinkpressgjutning, förnicklad	Märkspänning	24 V
Märkström	4 A	Nedsmutningsgrad	3
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP67
Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C		

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-104

Allmänna data

Anslutningsgंगा	M8 / M8	Antal poler	4
Kodering	M8 = ingen	Ledarytterdiameter	-
Märkspänning	24 V	Märkström	4 A
Nedsmutningsgrad	3	Skärmanslutning	Nej
Skyddsklass	IP67	Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN


SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Kopplingsbild

