

**IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zásuvný konektor RJ45 (bez potřeby nářadí) podle IEC 60603-7-51.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zástrčka RJ45 s propichovacími kontakty, rovný, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Objednáací číslo	<a href="#">1992820000</a>
Typ	IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6
GTIN (EAN)	4050118377897
Množství	1 ks

Datum vytvoření 9. května 2024 13:49:23 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 27 g

## Teploty

Provozní teplota -40 °C...85 °C

## Všeobecné údaje

Směr výstupu	přímý	Připojení 1	RJ45
Připojení 2	Propichovací	Propojení	EIA/TIA T568 A
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklovaný	Průřez izolace, min.	1,1 mm
Průřez izolace, max.	1,6 mm	Kategorie	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Průměr připojení, pevný vodič	0.51...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 24...AWG 22	Průměr připojení, pružný vodič	0.46...0.76 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 27...AWG 22	Průřez připojení vodiče, extrémně pružný vodič	0.61...0.78 mm, Schválení kabelu společností Weidmüller nutné
Průřez připojení vodiče, extrémně pružný vodič (AWG)	AWG 24...AWG 22, Schválení kabelu společností Weidmüller nutné	Poznámka, velmi jemně splétané připojení	Schválení kabelu společností Weidmüller nutné
Průměr pláště, min.	5 mm	Průměr pláště, max.	9 mm
Stínění	360°deg, celkový kryt	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	750	Možnost znovu se připojit	≤ 4 cykly (se stejným průřezem)

## Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC
Izolační síla	≥ 500 MΩ	Odpor kontaktu	≤ 20 mΩ
PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3at	Proudová zatížitelnost při 50 °C	1 A

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-51	Č. osvědčení (DNV)	TAE00003EW
Č. osvědčení (cULus)	E471884		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

**IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

Č. osvědčení (cULus) E471884

**Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)  
[Manual](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)Brožury [MB FREECONTACT EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

**IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Příslušenství

### Lisovací nástroj



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PWZ RJ45	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6118040000</a>	Lisovací nástroje
GTIN (EAN)	4032248899197	
Množství	1 ks	

### Náhradní správce vodičů

Zásuvný konektor RJ45 (bez potřeby nářadí) podle IEC 60603-7-51.



### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-RJ45-FH-P-1.6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6992910000</a>	Náhradní správce vodičů, Kat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
GTIN (EAN)	4050118378047	
Množství	30 ks	
Typ	IE-PI-RJ45-FH-A-1.1	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6992920000</a>	Náhradní správce vodičů, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
GTIN (EAN)	4050118377965	
Množství	30 ks	
Typ	IE-PI-RJ45-FH-A-1.6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6992880000</a>	Náhradní správce vodičů, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
GTIN (EAN)	4050118378030	
Množství	30 ks	
Typ	IE-PI-RJ45-FH-B-1.1	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6992930000</a>	Náhradní správce vodičů, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
GTIN (EAN)	4050118378139	
Množství	30 ks	
Typ	IE-PI-RJ45-FH-B-1.6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6992900000</a>	Náhradní správce vodičů, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
GTIN (EAN)	4050118378146	
Množství	30 ks	

**IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-RJ45
Objednací číslo	<a href="#">6552580000</a>
GTIN (EAN)	4050118562583
Množství	10 ks